

Garant**VBMT 110302, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261142 HB7035-1
GTIN	4045197874771
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7035-1
Uhlový Polomer	0,2 mm
Lamač triesok	SS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110302

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie