

**Garant****VBMT 110304, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261144 HB7035-1
GTIN	4045197874788
Trieda položky	21G

## Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie