

Garant**VB.T 110304, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261224 HB7035-1
GTIN	4045197874795
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SM
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7035-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie