

Garant**VBMT 160402, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261150 HB7035-1
GTIN	4045197874801
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HB7035-1
Lamač triesok	SS
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160402

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie