

Garant**VC.T 110302, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261364 HB7035-1
GTIN	4045197874856
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Lamač triesok	SS
Typ	HB7035-1
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110302

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie