

Garant**VC.T 110304, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261366 HB7035-1
GTIN	4045197874863
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7035-1
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SS
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie