

HOLEX**Technická fréza ozubenie INOX – hrubé, HM, Typ: A0616****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 547250 A0616 |
| GTIN | 4045197973870 |
| Trieda položky | 52D |

Popis**Prevedenie:**

Inovatívna geometria zubov umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vynikajúca tvorba triesok a výsledky viditeľné na povrchu, nízky prenos tepla na materiál (žiadne nábehové farby). Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie **austenitických ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných voči kyselinám**, mäkkých titánových zliatin a neželezných kovov.

Technický opis

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Celková dĺžka | 50 mm |
| Popis tvaru | Valec |
| Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý |
| Ø hlavy | 6 mm |
| Ø stopky | 6 mm |
| Ozubenie skratka | INOX |
| Dĺžka hlavy | 18 mm |
| Séria | Ozubenie INOX |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Technická fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|--------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu mg | podmienene vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| CuZn | podmienene vhodný | | |