

**HOLEX****Technická fréza ozubenie INOX – hrubé, HM, Typ: A1020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	547250 A1020
GTIN	4045197973894
Trieda položky	52D

**Popis****Prevedenie:**

**Inovatívna geometria zubov** umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vynikajúca tvorba triesok a výsledky viditeľné na povrchu, nízky prenos tepla na materiál (žiadne nábehové farby). Ø stopky 6 mm.

**Použitie:**

Optimalizované na obrábanie **austenitických ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných voči kyselinám**, mäkkých titánových zliatin a neželezných kovov.

**Technický opis**

Popis tvaru	Valec
Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Ø hlavy	9,6 mm
Ozubenie skratka	INOX
Celková dĺžka	64 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	19 mm
Séria	Ozubenie INOX
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		