

**HOLEX****Technická fréza ozubenie INOX – hrubé, HM, Typ: C1020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 547250 C1020  |
| GTIN             | 4045197973931 |
| Trieda položky   | 52D           |

**Popis****Prevedenie:**

**Inovatívna geometria zubov** umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vynikajúca tvorba triesok a výsledky viditeľné na povrchu, nízky prenos tepla na materiál (žiadne nábehové farby). Ø stopky 6 mm.

**Použitie:**

Optimalizované na obrábanie **austenitických ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných voči kyselinám**, mäkkých titánových zliatin a neželezných kovov.

**Technický opis**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ø hlavy                  | 9,6 mm          |
| Popis tvaru              | zaoblený valec  |
| Ozubenie skratka         | INOX            |
| Celková dĺžka            | 63 mm           |
| Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý           |
| Ø stopky                 | 6 mm            |
| Dĺžka hlavy              | 19 mm           |
| Séria                    | Ozubenie INOX   |
| Rezný materiál           | HM              |
| Druh produktu            | Technická fréza |

**Údaje o užívateľovi**

|        | <b>Zhoda</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|--------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu mg | podmienene vhodný |                      |                |
| INOX   | vhodný            |                      |                |
| Ti     | podmienene vhodný |                      |                |
| CuZn   | podmienene vhodný |                      |                |