



Dvojramenný sťahovák, Typ: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880100 5
GTIN	4021176009846
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (**na prácu s vonkajším a vnútorným sťahovákom**).

Ramená sťahováka sa dajú na priečnom nosníku posúvať pre rôzne obrobky \varnothing . Traverza a ramená sťahováka vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele; silné vreteno s obojstranným hrotom vretena (gulôčkový a hrotový).

Použitie:

Univerzálne použiteľný na sťahovanie ložísk, kotúčov, ozubených kolies atď. Pri 880100 veľ. 5 je možné upínacie hĺbku 400 mm (normálne) prestavením ramien rozšíriť až do 700 mm.

Technický opis

Rozsah upínania zvonka	105 - 750 mm
Výkon	15 t
Rozsah upínania vnútri	340 - 1000 mm
Hĺbka upnutia do	700 mm
Počet háčikov	2

Vonkajší šestřhan	41 mm
Maximální uťahovací moment	650 Nm
Hmotnost	47 kg
Druh produktu	Dvojramenný stáhovák