



Trojramenný sťahovák, Typ: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880130 4
GTIN	4021176005886
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (**na prácu s vonkajším a vnútorným sťahovákom**).

Ramená sťahováka sa dajú na priečnom nosníku posúvať pre rôzne obrobky \varnothing . Traverza a ramená sťahováka vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele; silné vreteno s obojstranným hrotom vretena (gulôčkový a hrotový).

Použitie:

Univerzálne použiteľný na sťahovanie ložísk, kotúčov, ozubených kolies atď. Pri 880100 veľ. 5 je možné upínacie hĺbku 400 mm (normálne) prestavením ramien rozšíriť až do 700 mm.

Technický opis

Rozsah upínania zvonka	170 - 375 mm
Hĺbka upnutia do	200 mm
Výkon	15 t
Rozsah upínania vnútri	200 - 500 mm
Počet háčikov	3

Vonkajší šesťhran	36 mm
Maximálny ťahovací moment	500 Nm
Hmotnosť	17,99 kg
Druh produktu	Trojramenný ťahovák

Príslušenstvo

Náhradné ťahovacie ramená, pár Typ / hĺbka upnutia 3/200	880200 3/200
Predĺžené ťahovacie ramená (3 kusy) Typ / hĺbka upnutia 4/500	880320 4/500
Náhradné ťahovacie ramená (3 kusy) Typ / hĺbka upnutia 3/200	880220 3/200
Náhradné tlakové vreteno Typ 4	880150 4
Hydraulické vreteno Typ 1	880170 1