



Trojramenný sťahovák, Typ: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880130 10
GTIN	4021176013621
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (**na prácu s vonkajším a vnútorným sťahovákom**).

Ramená sťahováka sa dajú na priečnom nosníku posúvať pre rôzne obrobky \varnothing . Traverza a ramená sťahováka vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele; silné vreteno s obojstranným hrotom vretena (gulôčkový a hrotový).

Použitie:

Univerzálne použiteľný na sťahovanie ložísk, kotúčov, ozubených kolies atď. Pri 880100 veľ. 5 je možné upínacie hĺbku 400 mm (normálne) prestavením ramien rozšíriť až do 700 mm.

Technický opis

Výkon	6 t
Rozsah upínania vnútri	70 - 180 mm
Rozsah upínania zvonka	27 - 130 mm
Hĺbka upnutia do	100 mm
Počet háčikov	3

Maximálny ťahovací moment	80 Nm
Vonkajší šesťhran	17 mm
Hmotnosť	1,59 kg
Druh produktu	Trojramenný ťahovák

Príslušenstvo

Náhradné ťahovacie ramená, pár Typ / hĺbka upnutia 1/100	880200 1/100
Predĺžené ťahovacie ramená (3 kusy) Typ / hĺbka upnutia 1/200	880320 1/200
Náhradné ťahovacie ramená (3 kusy) Typ / hĺbka upnutia 1/100	880220 1/100
Náhradné tlakové vreteno Typ 1	880150 1