



## Dvojamenný sťahovák, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880100 1
GTIN	4021176009433
Trieda položky	83U

### Popis

#### Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (**na prácu s vonkajším a vnútorným sťahovákom**).

Ramená sťahováka sa dajú na priečnom nosníku posúvať pre rôzne obrobky $\varnothing$ . Traverza a ramená sťahováka vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele; silné vreteno s obojstranným hrotom vretena (gulôčkový a hrotový).

#### Použitie:

Univerzálne použiteľný na sťahovanie ložísk, kotúčov, ozubených kolies atď. Pri 880100 veľ. 5 je možné upínacie hĺbku 400 mm (normálne) prestavením ramien rozšíriť až do 700 mm.

### Technický opis

Hĺbka upnutia do	100 mm
Rozsah upínania vnútri	70 - 140 mm
Rozsah upínania zvonka	30 - 90 mm
Výkon	4,5 t
Počet háčikov	2

Maximálny ťahovací moment	80 Nm
Vonkajší šesťhran	17 mm
Hmotnosť	1,305 kg
Druh produktu	Dvojramenný ťahovák

## Príslušenstvo

Náhradné tlakové vreteno Typ 1	880150 1
Náhradné ťahovacie ramená (3 kusy) Typ / hĺbka upnutia 1/100	880220 1/100
Náhradné ťahovacie ramená, pár Typ / hĺbka upnutia 1/100	880200 1/100
Predĺžené ťahovacie ramená, pár Typ / hĺbka upnutia 1/200	880300 1/200