



Trojramenný sťahovák, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880130 2
GTIN	4021176013478
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (**na prácu s vonkajším a vnútorným sťahovákom**).

Ramená sťahováka sa dajú na priečnom nosníku posúvať pre rôzne obrobky \varnothing . Traverza a ramená sťahováka vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele; silné vreteno s obojstranným hrotom vretena (gulôčkový a hrotový).

Použitie:

Univerzálne použiteľný na sťahovanie ložísk, kotúčov, ozubených kolies atď. Pri 880100 veľ. 5 je možné upínacie hĺbku 400 mm (normálne) prestavením ramien rozšíriť až do 700 mm.

Technický opis

Výkon	7 t
Hĺbka upnutia do	150 mm
Rozsah upínania zvonka	35 - 160 mm
Rozsah upínania vnútri	100 - 220 mm
Počet háčikov	3

Maximálny ťahovací moment	150 Nm
Vonkajší šesťhran	22 mm
Hmotnosť	3,815 kg
Druh produktu	Trojramenný ťahovák

Príslušenstvo

Náhradné tlakové vreteno Typ 2	880150 2
Náhradné ťahovacie ramená, pár Typ / hĺbka upnutia 2/150	880200 2/150
Náhradné ťahovacie ramená (3 kusy) Typ / hĺbka upnutia 2/150	880220 2/150
Predĺžené ťahovacie ramená (3 kusy) Typ / hĺbka upnutia 2/300	880320 2/300