



## Dvojramenný sťahovák, Typ: 2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880100 2
GTIN	4021176009501
Trieda položky	83U

### Popis

#### Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (**na prácu s vonkajším a vnútorným sťahovákom**).

Ramená sťahováka sa dajú na priečnom nosníku posúvať pre rôzne obrobky $\varnothing$ . Traverza a ramená sťahováka vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele; silné vreteno s obojstranným hrotom vretena (gulôčkový a hrotový).

#### Použitie:

Univerzálne použiteľný na sťahovanie ložísk, kotúčov, ozubených kolies atď. Pri 880100 veľ. 5 je možné upínacie hĺbku 400 mm (normálne) prestavením ramien rozšíriť až do 700 mm.

### Technický opis

Hĺbka upnutia do	150 mm
Výkon	6 t
Rozsah upínania zvonka	40 - 160 mm
Rozsah upínania vnútri	100 - 220 mm
Maximálny ťahovací moment	150 Nm

Vonkajší šesťhran	22 mm
Počet háčikov	2
Hmotnosť	3,01 kg
Druh produktu	Dvojramenný ťahovák

### Príslušenstvo

Náhradné tlakové vreteno Typ 2	880150 2
Náhradné ťahovacie ramená, pár Typ / hĺbka upnutia 2/150	880200 2/150
Náhradné ťahovacie ramená (3 kusy) Typ / hĺbka upnutia 2/150	880220 2/150
Predĺžené ťahovacie ramená, pár Typ / hĺbka upnutia 2/300	880300 2/300