

**HOLEX****Vložka z brúsneho rúna, 152×229 mm, Štruktúra rúna: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556015 1000
GTIN	4045197542434
Trieda položky	52M

**Popis****Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

**Výhoda:**

- Prispôsobí sa tvaru obrobku.
- Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.
- Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.
- Môže sa používať za sucha aj za mokra.
- Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

**Použitie:**

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske. **Jemný/velmi jemný:** na čistenie citlivých povrchov, na opravu ľahkých škrabancov na kovochoch. Vhodné aj na matovanie jemných/velmi jemných línií na oceli a neželezných kovochoch.

**Technický opis**

Farba	sivá
Štruktúra rúna	1000
Stupeň jemnosti	velmi jemný
Porovnanie zrnitosti	600 - 1000
Prevedenie	S Ultra Fine
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka	152 mm

Dĺžka	229 mm
Atribút Názov produktu	152×229 mm
Druh produktu	Vložka z brúsneho rúna

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Ručný držiak	556020
Vreteno	556030