



Kompletná presná ohýbačka s príslušenstvom, maximálna výška obrobku: 35mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	823600 35
GTIN	2050001932709
Trieda položky	86K

Popis

Prevedenie:

Ľahko použiteľné, výkonné ohýbacie zariadenie na presné ohýbanie rôznych profilov až do 180°. Bezpečné a pevné upnutie profilov. Opakované ohýbanie presným ohýbacím a upínacím zariadením. Integrované **uhlové a dĺžkové dorazy pre rýchlu prácu** pri presných výsledkoch ohýbania. Rýchly postup práce, dokonca aj pri pevných profiloch, umožnený **otočným tanierom s ihlovým ložiskom** (veľkosti 60 a 100).

Použitie:

Presné a užívateľsky príjemné ohýbanie za studena a za tepla (uhol ohybu 0 – 180°), a to ako s ostrými hranami ohýbania, tak aj s rôznymi polomerami ohybu.

Vhodné pre:

Zverák

Rozsah balenia:

1 ohýbacia doska s ostrými hranami 90° c. 823601 vel. 0, 1 ohýbacia doska (r = 6 mm) 180°, 1 uhlový doraz, 1 dĺžkový doraz, 1 ovládacia páka, 1 kľúč SW 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

Upozornenie:

Viac ohýbacích dosiek pod č. 823601 – 823604.

Technický opis

Hmotnosť	9,3 kg
Výška	92 mm
maximálna kapacita ohybu Plochý materiál (za horúca)	36×6/11×11 mm
maximálna výška obrobku	35 mm

Hĺbka	150 mm
Šírka	280 mm
maximálna kapacita ohybu Plochý materiál (za studena)	35×4/9×9 mm
maximálna kapacita ohybu Kruhový materiál (za studena) Ø	10 mm
Druh produktu	Ohýbací stroj

Príslušenstvo

Ohýbací nástroj Polomer 4	823601 4
Ohýbací nástroj Polomer 10	823601 10
Ohýbací nástroj Polomer 0	823601 0
Ohýbací nástroj Polomer 2,5	823601 2,5