



Kompletná presná ohýbačka s príslušenstvom, maximálna výška obrobku: 60mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	823600 60
GTIN	2050001933065
Trieda položky	86K

Popis

Prevedenie:

Lahko použiteľné, výkonné ohýbacie zariadenie na presné ohýbanie rôznych profilov až do 180°. Bezpečné a pevné upnutie profilov. Opakované ohýbanie presným ohýbacím a upínacím zariadením. Integrované **uhlové a dĺžkové dorazy pre rýchlu prácu** pri presných výsledkoch ohýbania. Rýchly postup práce, dokonca aj pri pevných profiloch, umožnený **otočným tanierom s ihlovým ložiskom** (veľkosti 60 a 100).

Použitie:

Presné a užívateľsky príjemné ohýbanie za studena a za tepla (uhol ohybu 0 – 180°), a to ako s ostrými hranami ohýbania, tak aj s rôznymi polomerami ohybu.

Vhodné pre:

Zverák / pracovný stôl

Rozsah balenia:

1 ohýbacia doska (r = 2 mm), 90° c. 823602 vel. 2, 1 uhlový doraz, 1 dĺžkový doraz, 1 ovládacia páka, 1 krycí cap 1 klúč SW 5 - 6 - 8 - 10.

Upozornenie:

Viac ohýbacích dosiek pod č. 823601 – 823604.

Technický opis

Výška	145 mm
maximálna kapacita ohybu Kruhový materiál (za studena) Ø	15 mm
maximálna kapacita ohybu Plochý materiál (za studena)	60×6/13×13 mm

Hĺbka	200 mm
maximálna výška obrobku	60 mm
Šírka	335 mm
maximálna kapacita ohybu Plochý materiál (za horúca)	60×10/20×20 mm
Hmotnosť	22,4 kg
Druh produktu	Ohýbací stroj

Príslušenstvo

Ohýbací nástroj Polomer 8	823602 8
Ohýbací nástroj Polomer 10	823602 10
Ohýbací nástroj Polomer 2	823602 2
Ohýbací nástroj Polomer 5	823602 5