


**STARCKE®****Tkaninový brúsny kotúč so suchým zipsom (ZA), Ø 150 mm, Zrinitosť: 120**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	567625 120
GTIN	4002748756542
Trieda položky	56Z

## Popis

### Prevedenie:

**Extrémne robustné** brúsne kotúče so suchým zipsom 341XK na **zosilnenom, proti pretrhnutiu odolnom nosiči z bavlnenej tkaniny**. Novo vyvinutý spojovací systém so zirkónovým korundom (ZA).

**Zadná strana kotúča je kaširovaná slučkovým velúrom** a v spojení s **brúsnym tanierom so suchým zipsom** napr. č. **567760 samodržiaci**. Na rýchlu výmenu kotúča.

### Použitie:

Na **uhlových brúskach**, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť **40 m/s**.

Všestranne použiteľné pri **hrubom i jemnom brúsení kovov**.

### Upozornenie:

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150.

Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902 – 566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.

## Technický opis

Zrinitosť	120
Ø kotúčov	150 mm
Označenie výrobcu	341XK
Skratka pre brúsivo	ZA

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Brúsna podložka na suchý zips, M14 Vonkajší Ø 150	567760 150
Blok na ručné brúsenie so suchým zipsom vhodný pre Ø kotúčov 150	567857 150
Leštiaci tanier so suchým zipsom M14 Vonkajší Ø 150	567762 150