

Garant**Pozdĺžny upínač Eco BMT, BMT: 55/E****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319884 55/E
GTIN	4045197877352
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

Vysoko presné držiaky prispôsobené strojom pre flexibilné použitie na hlavných a protivretenových strojoch. Kontaktná plocha a funkčná plocha brúsená. Odpružená prítlačná doska pre rovnomerné upnutie sústružníckych nástrojov. Perfektný dizajn pre príslušné sústruhy. So zaistenými guľovými rozprašovacími tryskami až do 80 barov. Brunované pre lepšiu ochranu proti korózii.

Vhodné pre efektívne chladiace systémy, napr. GARANT Eco, ale aj iné systémy. Vhodné pre bežné otočné držiaky.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Technický opis

vhodné stroje	Emag VL, Emag VT
h_1	20 mm
b_2	70,5 mm
x	70 mm

L ₂	64 mm
L ₁	64 mm
h ₂	90 mm
Druh produktu	Oceľový držiak