



Dvojramenný sťahovák, Typ: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880100 4
GTIN	4021176009761
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (**na prácu s vonkajším a vnútorným sťahovákom**).

Ramená sťahováka sa dajú na priečnom nosníku posúvať pre rôzne obrobky \varnothing . Traverza a ramená sťahováka vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele; silné vreteno s obojstranným hrotom vretena (gulôčkový a hrotový).

Použitie:

Univerzálne použiteľný na sťahovanie ložísk, kotúčov, ozubených kolies atď. Pri 880100 veľ. 5 je možné upínacie hĺbku 400 mm (normálne) prestavením ramien rozšíriť až do 700 mm.

Technický opis

Rozsah upínania vnútri	200 - 590 mm
Rozsah upínania zvonka	80 - 520 mm
Výkon	12 t
Hĺbka upnutia do	200 mm
Počet háčikov	2

Maximálny ťahovací moment	400 Nm
Vonkajší šesťhran	36 mm
Hmotnosť	14 kg
Druh produktu	Dvojramenný ťahovák

Príslušenstvo

Hydraulické vreteno Typ 1	880170 1
Náhradné tlakové vreteno Typ 4	880150 4
Náhradné ťahovacie ramená (3 kusy) Typ / hĺbka upnutia 3/200	880220 3/200
Predĺžené ťahovacie ramená, pár Typ / hĺbka upnutia 4/500	880300 4/500
Predĺžené ťahovacie ramená, pár Typ / hĺbka upnutia 3/300	880300 3/300
Náhradné ťahovacie ramená, pár Typ / hĺbka upnutia 3/200	880200 3/200