

Garant**VC.T 070204, Typ: HU7315-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 261362 HU7315-1 |
| GTIN | 4045197976406 |
| Trieda položky | 211 |

Technický opis

| | |
|--|--------------------|
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 50 - 600 m/min |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Hĺbka rezu a_p | 0,05 - 1,5 mm |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Hlavné použitie | N |
| Posuv f | 0,03 - 0,25 mm/ot, |
| Typ | HU7315-1 |
| Lamač triesok | AF |
| Rezný materiál | HM |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Povrchová úprava | bez povlaku |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCGT 070204 |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Tolerancia | G |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |