

 KOMET**TOHX 090202 ľavá, W30, Typ: BK6425**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268881 BK6425
GTIN	4047109224933
Trieda položky	24T

## Technický opis

Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	120 - 180 m/min
Ďalšie použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Rezný materiál	HM
Typ	BK6425
Lamač triesok	G12
Uhlový Polomer	0,2 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 090202 L
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W30
Uhol čela	12 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie