

 KOMET**TOHX 140305 neutrálna, W30, Typ: P25M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268888 P25M
GTIN	4047109036925
Trieda položky	24T

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,5 mm
Typ	P25M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	G06
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	120 - 180 m/min
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Ďalšie použitie	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 140305 N
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W30
Uhol čela	0 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie