

 KOMET**DOHT 070202 neutrálna, W79, Typ: P25M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 268859 P25M |
| GTIN | 4047109073579 |
| Trieda položky | 24T |

Technický opis

| | |
|--|----------------------|
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Hlavné použitie | P |
| Ďalšie použitie | M |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 120 - 300 m/min |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Rezný materiál | HM |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm |
| Posuv f | 0,05 - 0,25 mm/ot, |
| Typ | P25M |
| Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie | 100 - 180 m/min |
| Povrchová úprava | s povrchovou úpravou |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DOHT 070202 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Atribút Názov produktu | W79 |
| Uhol čela | 12 Stupeň |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |