


 KOMET**WOHX 08T302 ľavá, W00, Typ: K10**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268920 K10
GTIN	4047109056268
Trieda položky	24T

## Popis

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	300 - 500 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Ďalšie použitie	N
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	K
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	200 m/min
Lamač triesok	G12
Typ	K10

Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOHX 08T302 L
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W00
Uhol čela	12 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie