

 KOMET**TOGX 06T102 neutrálny, W57, Typ: BK8430****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268863 BK8430
GTIN	4047109201484
Trieda položky	24T

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,2 mm
Ďalšie použitie	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	120 - 180 m/min
Typ	BK8430
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOGX 06T102

Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W57
Uhol čela	14 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie