


 KOMET**WOHX 080402 pravá, W01, Typ: P25M**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268901 P25M
GTIN	4047109057296
Trieda položky	24T

## Popis

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Ďalšie použitie	M
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Typ	P25M
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	G06

Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	120 - 180 m/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOHX 080402 R
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W01
Uhol čela	6 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie