

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260320 16/07
GTIN	4045197877710
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	20 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Veľkosť doštičiek	7 mm
Držiak ISO-kód	E16R SDQCR/L07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Celková dĺžka L	200 mm
Odsadenie stredu L_3	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Výška upínania L_2	15,6 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500