

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260345 12/07
GTIN	4045197877970
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	17 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Odsadenie stredu L_3	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Dĺžka hlavy L_1	25 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Držiak ISO-kód	A12L SDXCR/L07
Výška upínania L_2	11 mm
Úžitková hĺbka T	4,3 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500