

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261132 32/16
GTIN	4045197878045
Trieda položky	21T

## Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Výška upínania L <sub>2</sub>	31 mm
Držiak ISO-kód	A32S SVUBR/L16
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	33,5 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	22 mm
Podložka	269005 8
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	40 mm
Skrutka podložky	269013 2
Veľkosť doštičiek	16 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 8	269005 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500