

 KOMET**TOGX 090202 neutrálna, W57, Typ: BK8430****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268866 BK8430
GTIN	4047109201514
Trieda položky	24T

Technický opis

Typ	BK8430
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	120 - 180 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOGX 090202

Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W57
Uhol čela	14 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie