

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260704 25/12
GTIN	4045197878137
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Funkčná šírka L ₄	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 1204..
Držiak ISO-kód	SSBCR/L 2525M12
Veľkosť stopky	25 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Skrutka pre podložku	269013 5
Podložka	269005 9
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 5	269013 5
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20	269028 20
Podložka Typ 9	269005 9
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500