

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260705 25/12
GTIN	4045197878168
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	SC.. 1204..
Celková dĺžka L	150 mm
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Skrutka pre podložku	269013 5
Veľkosť doštičiek	12 mm
Podložka	269005 9
Veľkosť stopky	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Držiak ISO-kód	SSBCR/L 2525M12
Funkčná šírka L ₄	22 mm
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Skrutka pre podložku Typ 5	269013 5
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20	269028 20
Podložka Typ 9	269005 9
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500