



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 8/1 mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221941 8/1
GTIN	4960664778355
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	16 mm
Vnútorne chladenie	áno
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	0,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	LPGT 0102..
Počet rezných hrán Z	1
Uhol rampy α_{\max}	3,69 Stupeň
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	14 mm
Ø stopky D_s h6	10 mm
Celková dĺžka L_{celk}	75 mm
Ø D_3	4 mm
Ø rezných hrán D_c	8 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	12 mm

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	3,1 mm
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza