



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 14/3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221941 14/3
GTIN	4960664778386
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

Technický opis

Uhol rampy α_{\max}	1,26 Stupeň
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	24 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	9,1 mm
Dĺžka výčnelku L_1	20 mm
Ø rezných hrán D_c	14 mm
Celková dĺžka L_{celk}	80 mm
Počet rezných hrán Z	3
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	0,5 mm
Ø stopky D_s h6	12 mm
Ø D_3	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	LPGT 0102..
Vnútorne chladenie	áno

Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{max}$	26 mm
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frēzy	Cirkulárna frēza
Použitie frēzy	Ramping
Použitie frēzy	Kruhové frēzovanie
Stratēgia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia frēza