

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 16/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221941 16/4
GTIN	4960664778393
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	90 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	30 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	28 mm
Dĺžka výčnelku L_1	25 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Ø rezných hrán D_c	16 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	11,1 mm
vhodná otočná rezná platnička	LPGT 0102..
Počet rezných hrán Z	4
Vnútorne chladenie	áno
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,5 mm
Ø D_3	12 mm

Uhol rampy α_{\max}	1,03 Stupeň
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza