



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 8/1 mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221942 8/1
GTIN	4960664778409
Trieda položky	250

### Popis

#### Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

### Technický opis

Vnútorne chladenie	áno
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	3,69 Stupeň
Ø stopky $D_s$ h6	10 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	3,1 mm
Ø rezných hrán $D_c$	8 mm
Ø $D_3$	4 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{\min}$	12 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	0,5 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Počet rezných hrán Z	1
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{\max}$	14 mm
vhodná otočná rezná platnička	LPGT 0102..
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	58 mm

Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	16 mm
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza