

**Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm), 200×25×51, Typ: SC46****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	596400 SC46
GTIN	9003172027784
Trieda položky	53Y

**Popis****Prevedenie:**

**Vysokokvalitné brúsne kotúče s dlhou životnosťou** s keramickou väzbou. Vysoká presnosť sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlosť 40 m/s. **Univerzálne použitie** na dvojité brúskach na odihlovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

**Použitie:**

Na hliník a neželezné kovy.

**Špecifikácia:**

**karbid kremíka** zelená, stupeň tvrdosti H.

**Rozsah balenia:**

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

**Upozornenie:**

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

**Technický opis**

Stupeň jemnosti	stredný
Zrinitosť	46

Skratka pre brúsivo	SiC
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Brúsivo	karbid kremíka (SiC)
Špecifikácia	karbid kremíka zelený, stupen tvrdosti H
Proces brúsenia	Stojanová brúska
Vnútorný Ø redukčného krúžku	32 mm
Tvar	1
Ø kotúčov D	200 mm
Šírka kotúča T	25 mm
Atribút Názov produktu	200×25×51
Ø otvora H	51 mm
Druh produktu	Kotúč stojanovej brúsky