

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 10/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221943 10/2
GTIN	4960664806706
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
Ø D ₁ h ₆	6,5 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	16 mm
Ø D ₃	6 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	0,5 mm
Celková dĺžka L _{celk}	17 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Uhol rampy α _{max}	2,25 Stupeň
Ø rezných hrán D _c	10 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	5,1 mm
Montážny závit M	M6
Vnútorne chladenie	áno

vhodná otočná rezná platnička	LPGT 0102..
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza