

**Presný plochý brúsny kotúč D × H × V (mm), 500×100×203, Typ: A46****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	590694 A46
GTIN	9003172046662
Trieda položky	53Y

**Popis****Prevedenie:**

Vysokovýkonné brúsne kotúče na rovinné brúsenie s vysokoporéznym systémom spojiva na znížené tepelné zaťaženie a minimálne opotrebenie orovnávacích diamantov.

- **Univerzálne použitie pri kyvadlovom brúsení, vďaka tomu menej častá výmena kotúča v každodennej prevádzke.**
- **Použitie na všetkých bežných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojárstva, napr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Nutné chladenie pomocou emulzie, pri materiáloch tvoriacich dlhé triesky je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.**

Brúsne kotúče na rovinné brúsenie so **šírkou kotúča 100 mm**, na efektívne opracovanie veľkých obrobkov.

Tvar 5 s jednostranným výrezom.

**Špecifikácia:**

**93A461I9AV.**

**Upozornenie:**

Profilové brúsne kotúče na rovinné brúsenie k dispozícii na vyžiadanie.

**Technický opis**

Proces brúsenia	Ploché brúsenie
Špecifikácia	93A461I9AV
Tvar	5
Ø kotúčov D	500 mm
Šírka kotúča T	100 mm
Atribút Názov produktu	500×100×203
Ø otvora H	203 mm
Ø vyhlbenia P	300 mm
Hĺbka vyhlbenia F 1	25 mm
Druh produktu	Plochý brúsny kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		