



Štandardný momentový kľúč MANOSCOP® 721 s račňou, Maximálny ťahovací moment: 300Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657225 300
GTIN	4018754268948
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Stabilný, kompaktný, jednoramenný momentový kľúč, prednastavený podľa stupnice (Nm a lbfft), samovypínací. Extrémne vysoká presnosť ťahovania, pretože na všetky opotrebitelné časti je použitý kvalitný materiál a tlačná pružina je pri práci namáhaná len krátko. Po dosiahnutí krútiaceho momentu sa okamžite vráti do pokojovej polohy. Puzdro a rukoväť vyrobené zo stabilnej obdĺžnikovej rúrky.

Merné jednotky: Nm, lbfft. Račňa s **prevlečným štvorhranom** na **ťahovanie doprava a doľava**.

Funkcia:

Ak sa pri použití kľúča dosiahne nastavená hodnota, kľúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

Krútiaci moment možno rýchlo nastaviť pomocou posuvného ovládacieho gombíka. Nastavená hodnota je fixovaná aretačným tlačidlom v rukoväti.

Použitie:

Ideálne pre opravy a menšie série vďaka rýchlemu nastaveniu.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	300 Nm
Členenie stupnice 1 dielik =	10 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	60 - 300 Nm
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Výška hlavy h	27,5 mm
Rozsah krútiaceho momentu	50 - 220 lbfft
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Hmotnosť	1645 g
Šírka hlavy b	44 mm
Ukazovateľ	analógová
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Spätná väzba	s vypínaním
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Norma	DIN EN ISO 6789
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Celková dĺžka L	553 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	486 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie

Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Séria	MANOSKOP® 721 Quick
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	nie
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny	nie
Vlečný ukazovateľ	nie
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkkSMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 1000	020020 1000
KalibráciaMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 400	020010 400

Príslušenstvo

Priezor stupnice pre momentový kľúč Typ 2	657212 2
Posúvač zelený pre momentový kľúč Typ 2	657213 2
Priezor stupnice pre momentový kľúč Typ 4	657212 4