

Mahr**Digitálne posuvné meradlo s veľkým displejom, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412717 300
GTIN	4059192058340
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Dobre čitateľný, displej LCD s vysokým kontrastom s 11 mm veľkými číslicami. Moderný, energeticky úsporný merací systém, prevádzkový čas cca 3 roky. Funkcia Reference-Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel. Lapované vodiace dráhy, meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Bez hlbkomeru.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Odčítanie	0,01 mm
Poistka nameranej hodnoty	System MAHR Reference Lock
Prevádzková doba	cca 3 roky
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Dĺžka meracích čelustí	64 mm
Kalibrácia	A1
Rozsah merania	0 - 300 mm
Výška cifier LDC displej	11 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Norma	ISO 13385

Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300

Príslušenstvo

Plastový box Typ MS300	412470 MS300
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032