

STARCKE®**Sada brúsnych papierov 50-dielna bez perforácie, Zrnitosť: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557571 60
GTIN	4002748356216
Trieda položky	56Z

Popis**Prevedenie:**

Flexibilný papier B, resp. C obsahujúci latex a posypaný korundom (542B7/542C7). **Zadná strana so suchým zipsom** na rýchlu výmenu listov a vyššiu pevnosť v ťahu.

Výhoda:

Výbrus dreva a laku

- **Vynikajúca prilhavosť zrna – dlhá životnosť, žiadne poškodenie povrchu predčasným vylamovaním zrn.**
- **Prísady odpudzujúce prach zabraňujú prilepovaniu brúsneho prachu.**
- **Vysoko kvalitné korundové zrna pre maximálny brúsny výkon až do konca.**

Použitie:

Na ručné použitie s ručným brúsnym klátom č. 557550 veľ. 140.

Brúsenie základných náterov, plničov, krycích lakov, ako aj odihľovanie a zdrsňovanie plastových súčastí a na všeobecné spracovanie dreva.

Technický opis

Zrnitosť	60
Stupeň jemnosti	hrubý
Šírka	67 mm
Dĺžka	140 mm
Druh produktu	Brúsny papier so suchým zipsom

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Kombinovaný ručný brúsny klát tvrdý / mäkkýtvrdý/mäkký Dĺžka 140	557555 140
Ergonomický brúsny klát Dĺžka 140	557550 140