


**Presný plochý brúsny kotúč D × H × V (mm), 300×40×127, Typ: C60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	591810 C60
GTIN	9003170369183
Trieda položky	53Y

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonné brúsne kotúče na rovinné brúsenie s vysokoporéznym systémom spojiva na znížené tepelné zaťaženie a minimálne opotrebenie orovnávacích diamantov.

- **Univerzálne použitie pri kyvadlovom brúsení, vďaka tomu menej častá výmena kotúča v každodennej prevádzke.**
- **Použitie na všetkých bežných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojárstva, napr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Nutné chladenie pomocou emulzie, pri materiáloch tvoriacich dlhé triesky je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.**

Brúsny kotúč **s karbidom kremíka** s otvorenými pórami s **nízkym sklonom k zanášaniu**. Vhodný na opracovanie hliníka, neželezných kovov, titánu, TK a šedej zliatiny.

Špecifikácia:**C60J11V18.****Upozornenie:**

Profilové brúsne kotúče na rovinné brúsenie k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Proces brúsenia	Ploché brúsenie
Brusivo	Karbid kremíka
Skratka pre brusivo	SiC
Špecifikácia	C60J11V18
Tvar	1
Ø kotúčov D	300 mm
Šírka kotúča T	40 mm
Atribút Názov produktu	300×40×127
Ø otvora H	127 mm
Druh produktu	Plochý brúsny kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	podmienene vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		