



Sebestredný dvojramenný sťahovák, Typ: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	881000 4
GTIN	4021176016363
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

Veľmi praktický dizajn s **nastavením rozpätia kĺbov**. Keď sa spustí prítlak vretena, ramená sťahováka uchopia sťahovaný diel automaticky narastajúcou silou. Ramená sťahováka sú vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele.

Technický opis

Rozsah upínania zvonka	23 - 250 mm
Výkon	7 t
Hĺbka upnutia do	200 mm
Maximálny ťahovací moment	190 Nm
Počet háčikov	2
Vonkajší šesťhran	24 mm
Hmotnosť	3,28 kg
samocentrujúce	áno

Druh produktu

Dvojramenný stahovák