



## Dvojamenný sťahovák s rýchlym prestavením, Typ: 20



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880400 20
GTIN	4021176645013
Trieda položky	83U

### Popis

#### Prevedenie:

S ručným kolieskom na **rýchle uvoľnenie** a **posunutie** ramien sťahováka bez použitia náradia.

#### Použitie:

Univerzálne použiteľné na sťahovanie ložísk, ozubených kolies atď. **Môže sa používať ako vonkajší a vnútorný sťahovák.**

### Technický opis

Rozsah upínania vnútri	100 - 260 mm
Rozsah upínania zvonka	40 - 200 mm
Výkon	6 t
Hĺbka upnutia do	150 mm
Počet háčikov	2
Vonkajší šesťhran	22 mm
Maximálny ťahovací moment	150 Nm

Hmotnost	3,315 kg
Druh produktu	Dvojramenný stahovák