

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, s otvorom, Ø D / počet čepielok  
Z: 42/7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221965 42/7
GTIN	2050001929976
Trieda položky	250

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Ø rezných hrán $D_c$	42 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	1 mm
Vnútorne chladenie	áno
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $D_3$	35 mm
Počet rezných hrán Z	7
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{\text{min}}$	77 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{\text{max}}$	82 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\text{max}}$	33,3 mm

Uhol rampy $\alpha_{\max}$	0,52 Stupeň
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Fz Helix	0,8
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------