



Sebestredný dvojramenný sťahovák, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 881000 1 |
| GTIN | 4021176016028 |
| Trieda položky | 83U |

Popis

Prevedenie:

Veľmi praktický dizajn s **nastavením rozpätia kĺbov**. Keď sa spustí prítlak vretena, ramená sťahováka uchopia sťahovaný diel automaticky narastajúcou silou. Ramená sťahováka sú vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele.

Technický opis

| | |
|---------------------------|-------------|
| Výkon | 3 t |
| Rozsah upínania zvonka | 12 - 100 mm |
| Hĺbka upnutia do | 100 mm |
| Maximálny ťahovací moment | 50 Nm |
| Počet háčikov | 2 |
| Vonkajší šesťhran | 13 mm |
| Hmotnosť | 0,525 kg |
| samocentrujúce | áno |

Druh produktu

Dvojramenný stahovák