



Uhlová brúska GWS, Typ: 9-125S



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077109 9-125S
GTIN	3165140923118
Trieda položky	03C

Popis

Prevedenie:

Praktická kompaktná uhlová brúska s úzkym obvodom rukoväte.

- **Silný 900 W motor pre rýchly pracovný pokrok, vysokú nadmernú záťaž, dlhú životnosť.**
- **S elektronickou reguláciou otáčok, ideálny napr. na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.**

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväte.

Technický opis

Príkonná moc	900 W
maximálna hĺbka separácie	34 mm
Označenie výrobcu	GWS 9-125 S
maximálne vibrácie podľa EN	6 m/s ²
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Zvláštnosť	elektronická regulácia otáčok
Hmotnosť	1,9 kg
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Rozsah otáčok	2800 - 11000 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Druh produktu

Uhlová brúska